

hadice z plastu PU-1/4-B-SW

č. dílu: 15275

FESTO

pro šroubení CN a CK, zvláště pružná a odolná zlomu, polyuretan (není povoleno použití při výrobě potravin).

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	6.35 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	22 mm
vnitřní průměr	4 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
okolní teplota	-30 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.024 kg/m
barva	černý