


úhlová řadová deska NAVW-1/2-NPT-3

č. dílu: 152794

FESTO

s přípojovacím obrazcem dle DIN ISO 5599/1, pro bateriovou montáž,
přívody boční a spodní.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	190 mm
provozní tlak	0 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění přípojovací desky	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	1/8 NPT
připojení řídicího tlaku 14	1/8 NPT
připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
připojení pneumatiky 2	1/2 NPT
připojení pneumatiky 4	1/2 NPT