

paralelní konstrukční sada EAMM-U-86-D60-60H-102-S1

č. dílu: 1530837

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|-----------------------|
| velikost | 86 |
| montážní poloha | libovol. |
| převodový poměr | 1:1 |
| max. otáčky | 5,000 1/min |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| stupeň krytí | IP65 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| moment setrvačnosti | 175 kgmm ² |
| moment pohonu naprázdno | 0.25 Nm |
| přenositelný krouticí moment | 9.5 Nm |
| hmotnost výrobku | 2,490 g |
| kód rozhraní pohonu | D60B |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 60H |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |