


záslepka QSC-12H

č. dílu: 153271

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | standard |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukční tvar | záslepka |
| velikost balení | 10 |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi |
| klasifikace Maritime | viz certifikát |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] voda podle prohlášení výrobce na www.festo.com |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 80 °C |
| hmotnost výrobku | 2.5 g |
| připojení pneumatiky 1 | průměr nástrčné dutinky 12 mm |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | PBT |