


# uzavírací nástrčná spojka

## QSMK-4

č. dílu: 153439

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| velikost                                  | standard  |
| jmenovitá světlost                        | 1.6 mm  |
| přípustný druh hadice                     | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| hloubka zasunutí hadice                   | 11.5 mm   |
| montážní poloha                           | libovol.  |
| konstrukční tvar                          | přímý tvar  |
| velikost balení                           | 1   |
| konstrukce                                | princip push-pull   |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 ... 0.6 MPa<br>-0.95 ... 6 bar<br>-13.775 ... 87 psi   |
| provozní tlak závislý na teplotě          | -0.095 ... 1.4 MPa<br>-0.95 ... 14 bar<br>-13.775 ... 203 psi   |
| klasifikace Maritime                      | viz certifikát  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]  |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný   |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi  |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| okolní teplota                            | -10 ... 80 °C   |
| hmotnost výrobku                          | 3.5 g   |
| připojení pneumatiky 1                    | pro hadici s vnějším průměrem 4 mm  |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 4 mm  |
| barva uvolňujícího kroužku                | modrý   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |
| materiál tělesa                           | PBT   |
| materiál uvolňovacího kroužku             | POM   |
| materiál těsnění hadice                   | NBR   |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel   |