

kulový kohout QHS-QS-6

č. dílu: 153485

FESTO

s nástrčným připojením QS

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	2/2 impulsní
připojení pneumatiky 1	QS-6
připojení pneumatiky 2	QS-6
typ ovládní	ruční
typ upevnění	s kontramaticí
normální jmenovitý průtok	528 l/min
jmenovitá světlost	4 mm
provozní tlak v Mpa	-0.1 ... 1 MPa
provozní tlak	-1 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
princip těsnění	měkký
konstrukce	Kulový kohout
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	16.5 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS