


# kulový kohout QH-QS-4-1/8

č. dílu: 153486

FESTO

s nástrčným spojem QS

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| funkce ventilu                            | 2/2 impulsní  |
| připojení pneumatiky 1                    | R1/8  |
| připojení pneumatiky 2                    | QS-4  |
| typ ovládání                              | ruční   |
| typ upevnění                              | našroubovatelný   |
| normální jmenovitý průtok                 | 235 l/min   |
| jmenovitá světlost                        | 2.5 mm  |
| provozní tlak v Mpa                       | -0.1 ... 1 MPa  |
| provozní tlak                             | -1 ... 10 bar   |
| okolní teplota                            | 0 ... 60 °C   |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]                           |
| princip těsnění                           | měkký   |
| konstrukce                                | Kulový kohout   |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| hmotnost výrobku                          | 14 g  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |