

T-šroubení s nástrčnými koncovkami QSYL-3/8-3/8-U

č. dílu: 153790

FESTO

Možnost natočení o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 9.2 mm |
| typ těsnění na závitovém díčku: | potah |
| montážní poloha | libovol. |
| velikost balení | 1 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.95 ... 10 bar |
| klasifikace Maritime | viz certifikát |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| max. utahovací moment | 24 Nm |
| hmotnost výrobku | 45 g |
| počet výstupů | 2 |
| počet přívodů | 1 |
| připojení pneumatiky 1 | vnější závit NPT, 3/8 |
| připojení pneumatiky 2 | pro vnější průměr hadice 3/8" |
| barva uvolňujícího kroužku | šedá |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | PBT |
| materiál uvolňovacího kroužku | POM |
| materiál těsnění hadice | NBR |
| materiál svěrného segmentu hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |