

# T-spojka s nástrčnými koncovkami QST3-5/16T-1/4-U

č. dílu: 153807

FESTO

Ize otočit o 360°, 4 výstupy.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	3.6 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukce	princíp push-pull
velikost balení	1
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	23 g
počet výstupů	4
počet přívodů	1
připojení pneumatiky, napájecí přívod	pro vnější průměr hadice 5/16"
připojení pneumatiky, výstup	pro vnější průměr hadice 1/4" pro vnější průměr hadice 5/16"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel