

záslepka QSC-1/2H-U

č. dílu: 153839

FESTO

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| montážní poloha | libovol. |
| velikost balení | 1 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak | -0.95 ... 10 bar |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 10 bar |
| provozní médium | filtrovaný stlačený vzduch vakuum |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| povolení | Germanischer Lloyd |
| hmotnost výrobku | 2.5 g |
| připojení pneumatiky | nástrčná dutinka QS-1/2" |
| barva uvolňujícího kroužku | šedá |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | PBT |