


# dlouhé L-šroubení s nástrčnou koncovkou QSMML-10-32-UNF-1/8-U

č. dílu: 153910

FESTO

Lze otočit o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
jmenovitá světlost	2 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	těsnicí kroužek
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	8.5 g
připojení pneumatiky 1	UNF10-32
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 1/8"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel