


# dlouhé L-šroubení s nástrčnou koncovkou QSMLL-1/16-1/8-U

č. dílu: 153911

FESTO

lze otočit o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

| parametr  | hodnota                                     |
|---|---|
| velikost  | Mini  |
| jmenovitá světlost                              | 2.3 mm                                      |
| typ těsnění na závitovém dřívku:                | potah                                       |
| montážní poloha                                 | libovol.                                    |
| velikost balení                                 | 1   |
| konstrukce                                      | princip push-pull                           |
| provozní tlak                                   | -0.95 ... 10 bar                            |
| provozní tlak závislý na teplotě                | -0.95 ... 10 bar                            |
| provozní médium                                 | filtrovaný stlačený vzduch<br>vakuum        |
| třída odolnosti korozi KBK                      | 1   |
| okolní teplota                                  | -10 ... 60 °C                               |
| povolení  | Germanischer Lloyd                          |
| připojení pneumatiky                            | NPT1/16-27<br>pro vnější průměr hadice 1/8" |
| barva uvolňujícího kroužku                      | šedá  |
| upozornění k materiálu                          | ve shodě s RoHS                             |
| informace o materiálu pouzdra                   | PBT   |
| informace o materiálu uvolňovacího kroužku      | POM   |
| informace o materiálu těsnění hadice            | NBR   |
| informace o materiálu prvku pro upevnění hadice | vysoce legovaná nerezová ocel               |