


uzavírací ventily HE-3-QS-1/4-U

č. dílu: 153976

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| funkce ventilu | 3/2 impulsní |
| připojení pneumatiky 1 | QS-1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | QS-1/4 |
| typ ovládání | ruční |
| typ upevnění | přímé upevnění průchozí dírou instalace vedení dle volby: |
| normální jmenovitý průtok | 306.9 l/min |
| jmenovitá světlost | 3.2 mm |
| provozní tlak v Mpa | -0.095 ... 1 MPa |
| provozní tlak | -0.95 ... 10 bar |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| materiál tělesa | zesílený PBT |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| funkce odvětrání | nelze škrtit |
| princip těsnění | měkký |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | pístové šoupě |
| typ řízení | přímo |
| směr proudění | nelze obrátit |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| třída čistoty prostředí | třída ISO 4 |
| teplota média | 0 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 23 g |
| připojení pneumatiky 3 | není svedeno |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |