


brzda
DADL-EL-Q11-35/40
 č. dílu: 1544900



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	35 40
rozsah nastavení úhlu kyvu	57 ... 200 deg
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.3 ... 0.8 MPa
provozní tlak	3 ... 8 bar 43.5 ... 116 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	900 g
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník tvrdě eloxováno
materiál krytu tělesa	hliník eloxovaný
materiál ložiska	plast
materiál podložky	hliník eloxovaný
materiál šroubů	ocel pozinkováno
provozní režim	jednočinný tažný