


upínací dutinka
EAMH-110-11-C34-P
č. dílu: 1545245

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	110
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	5,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	33.2 kgmm ²
hmotnost výrobku	270 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS