


držák čidla DASI-Q11-40-A-SR

č. dílu: 1548054

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
konstrukční tvar	pro T-drážku
konstrukce	lišta pro čidla
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	62 g
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky s průchozí dírou a šroubem s kamenem do drážky
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál šroubů	ocel pozinkováno