

servomotor EMMS-AS-70-M-HS-RR

č. dílu: 1550980

FESTO

bez převodovky.



katalogový list

parametr	hodnota
okolní teplota	-40 ... 40 °C
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
odpovídá normě	IEC 60034
stupeň krytí izolace	F
jmenovitá třída podle EN 60034-1	S1
sledování teploty	PTC - odpor
stupeň krytí	IP54
technika připojení elektrické části	konektor
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
jmenovité provozní napětí DC	565 V
jmenovité napětí DC	565 V
druh zapojení	hvězdička
počet pólpárů	4
kroučící moment v klidovém stavu	2.53 Nm
jmenovitý kroučící moment	2.26 Nm
špičkový kroučící moment	8.55 Nm
jmenovitě otáčky	4,400 1/min
max. otáčky	4,960 1/min
jmenovitý výkon motoru	1,044 W
jmenovitý proud motoru	1.7 A
špičkový proud	7.4 A
konstanta motoru	1.333 Nm/A
napěťová konstanta, fáze-fáze	80.49 mVmin
odpor vinutí fáze/fáze	16.294 Ohm
indukčnost vinutí fáze-fáze	30.834 mH
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	0.62 kgcm ²
hmotnost výrobku	2,790 g
přípustné axiální zatížení hřídele	75 N
přípustné radiální zatížení hřídele	200 N
čidlo polohy rotoru	resolvér
rozhraní vysílače polohy rotoru	analogové signály SIN/COS
princip odměřování polohy rotoru	indukční
MTTF, jednotlivé části	80 let, vysílač polohy rotoru
MTTFd, jednotlivé části	160 let, vysílač polohy rotoru