

Quickstepper FSS-12-C

č. dílu: 15609
výběhový výrobek

FESTO

Pneumatiko-mechanický krokový spínač se 12 kroky a spouštěcím obvodem na připojovací desce 2n.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2025. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2.5 mm
konstrukce	spínač pro vzestupné krokování
potvrzení výpadku tlaku	≤ 0.5 bar
potvrzení odpovídajícího tlaku	≥ 1.5 bar
provozní tlak	2.5 ... 6 bar
normální jmenovitý průtok	60 l/min
min. délka impulsu potvrzení	50 ms
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 3D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex h IIC T4 Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex h IIIC T125°C Dc
Ex - teplota okolí	$+5^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	5 ... 40 °C
hmotnost výrobku	450 g
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	ABS