

volnoběžka FLSR-32-R


č. dílu: 15687

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[pro kyvný pohon DSR.](#)

[Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
směr otáčení	pravý chod
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	9.98 Nm
hmotnost výrobku	1,120 g
materiál tělesa	hliníkový odlitek
materiál dutinky	cementační ocel
materiál hřídele	cementační ocel