

paralelní konstrukční sada EAMM-U-50-D32-32B-78

č. dílu: 1570862

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|------------------------|
| velikost | 50 |
| montážní poloha | libovol. |
| převodový poměr | 1:1 |
| max. otáčky | 6,000 1/min |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| moment setrvačnosti | 12.1 kgmm ² |
| moment pohonu naprázdno | 0.01 Nm |
| přenositelný krouticí moment | 1 Nm |
| hmotnost výrobku | 608 g |
| kód rozhraní pohonu | D32B |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 32B |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |