

# nízkotlaký redukční ventil LR-3,3

č. dílu: 15717

FESTO

bez přípojovací desky



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
typ upevnění	montáž do panelu
normální jmenovitý průtok	150 l/min
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	POM
montážní poloha	libovol.
konstrukce	membránový redukční ventil se sekundárním odvětráním
provozní tlak	10 bar 145 psi
max. tlaková hystereze	0.3 bar
řídící tlak	8 bar 120 psi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál těsnění	NBR TPE-A TPE-U(PU)