


kyvná příruba SUA-32

č. dílu: 157322

FESTO

pro válce ADVU, AEVU, lze spojit s ložiskovým tělesem LBN nebo LN, LSN.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	138 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	hliník legovaný pro tváření
materiál čepů	pozinkovaná ocel
materiál dutinky	pružinová ocel
materiál ložiska	plast
materiál šroubů	ocel, pozink.
materiál pojistky	pružinová ocel
materiál hřídele	ocel s ochranným potahem