


# kyvná příruba SNGB-320

č. dílu: 157513

FESTO

vhodné ložiskové těleso LN, LSN.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	320
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	26,636 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	kuličková litina
materiál čepů	ocel pozinkováno
materiál ložiska	plast
materiál podložky	pozinkovaná ocel
materiál šroubů	ocel pozinkováno
materiál pojistky	pružinová ocel, pozinkovaná