

paralelní konstrukční sada EAMM-U-60-D32-67A-91

č. dílu: 1577063
výběhový výrobek

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	60
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	6,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	26.7 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.07 Nm
přenositelný krouticí moment	3 Nm
hmotnost výrobku	1,170 g
kód rozhraní pohonu	D32B
kód rozhraní pro vstup motoru	67A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS