



kyvný pohon DRRD-16-180-FH-PA

č. dílu: 1577238

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | 16 |
| úhel tlumení | 36 deg |
| rozsah nastavení úhlu kyvu, na obou stranách | +10 / -100 deg |
| úhel kyvu | 180 deg |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | ozubený hřeben/pastorek |
| snímání polohy | pro čidla |
| provozní tlak v Mpa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 3 ... 8 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi) | 1.59 Nm |
| přípustný moment setrvačnosti | 0.0175 kgm ² |
| hmotnost výrobku | 640 g |
| typ upevnění | průchozí dírou vnitřním závitem dle volby: |
| připojení pneumatiky | M5 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál hřídele pohonu | zušlechťená ocel |
| materiál krytu | hliník legovaný pro tváření eloxovaný |
| materiál těsnění | NBR TPE-U(PU) |
| materiál tělesa | hliník legovaný pro tváření hladce eloxováno |