


# kyvný pohon DRRD-32-180-FH-Y9A

č. dílu: 1578518

★ doporučené výrobky

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
úhel tlumení	82 deg
rozsah nastavení úhlu kyvu, na obou stranách	+10 / -190 deg
úhel kyvu	180 deg
tlumení	Y9: normální interní hydraulické tlumení
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 1 MPa
provozní tlak	2 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	10.1 Nm
přípustný moment setrvačnosti	2.6 kgm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	2,976 g
typ upevnění	průchozí dírou vnitřním závitem dle volby:
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hřídele pohonu	zušlechťená ocel
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření hladce eloxováno