


kruhový válec EG-2,5-10-PK-2

č. dílu: 15884

FESTO

Micropneumatic



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 mm
průměr pístu	2,5 mm
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	3,5 ... 7 bar
provozní režim	jednočinný tlačný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	5 ... 60 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	1,9 N
minimální teoretická síla pružiny pro návrat do základní polohy	0,5 N
maximální teoretická síla pružiny pro návrat do základní polohy	1 N
hmotnost výrobku	2 g
typ upevnění	s kontramaticí
připojení pneumatiky	PK-2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	vysoce legovaná ocel
materiál těsnění	NBR
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál trubky válce	mosaz, poniklovaná