

kruhový válec EG-6-10-PK-3

č. dílu: 15892

FESTO

Micropneumatic



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 mm
průměr pístu	6 mm
tlumení	na jedné straně nelze nastavit
montážní poloha	libovol.
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	3 ... 7 bar
provozní režim	jednočinný tlačný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	5 ... 60 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	11.8 N
minimální teoretická síla pružiny pro návrat do základní polohy	3.1 N
maximální teoretická síla pružiny pro návrat do základní polohy	5.2 N
hmotnost výrobku	20 g
typ upevnění	s kontramaticí
připojení pneumatiky	PK-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	vysoce legovaná ocel
materiál těsnění	NBR
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál trubky válce	vysoce legovaná nerezová ocel