

# paralelní konstrukční sada EAMM-U-110-D80-80G-120-S1

č. dílu: 1589706

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	110
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	5,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	799 kgmm <sup>2</sup>
moment pohonu naprázdno	0.3 Nm
přenositelný krouticí moment	25 Nm
hmotnost výrobku	5,310 g
kód rozhraní pohonu	D80B
kód rozhraní pro vstup motoru	80G
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS