

přívodní kabel KMP1-02-VI-12-X

č. dílu: 158986

FESTO

Kabel se dodává v délkách 1 - 99 m.



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 300 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	4 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	5 ... 70 °C
okolní teplota	-30 ... 70 °C
elektrické připojení	25 pinů zásuvka
struktura kabelu	25 x 0,75 mm ²
průměr kabelu	13 mm
typ upevnění	s upínacím třmenem
informace o materiálu pouzdra	tlakový odlitek z lehkých kovů
informace o materiálu pláště kabelu	PE
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina postříbřeno