


příruba pro motor EAMF-A-77A-140A

č. dílu: 1593636

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,280 g
kód rozhraní pro vstup motoru	140A
kód rozhraní spojkové skříňě	77A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS