

jednotka se saněmi SPZ-10-10-P-A-S6

č. dílu: 159730

FESTO

se dvěma pístnicemi (TWIN), pro bezdotykové snímání krajních poloh.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 mm
rozsah nastavení dorazu/délka	10 mm
průměr pístu	10 mm
provozní režim pohonné jednotky	saně
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kluzné vedení
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
varianty	S6: teplotně odolná těsnění max. 120 °C
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 120 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	60 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	60 N
připojení pneumatiky	M5
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	FPM
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel