


zásobník na stlačený vzduch CRVZS-0.75

č. dílu: 160235

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
objem	0,75 l
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	AD 2000-prospekt
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 1.6 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 16 bar -13.78 ... 232 psi
povolení	CRN TÜV
certifikát vydavatele	TSSACRN0H17477.5C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-::-] dusík
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 100 °C
okolní teplota	-10 ... 100 °C
max. utahovací moment připojovacího závitu	23 Nm
hmotnost výrobku	736 g
typ upevnění	upínky
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál zásobníku na stlačený vzduch	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál upevňovací svorky	vysoce legovaná nerezová ocel