


kompaktní válec ADVU-4"- -P-A

č. dílu: 160569


FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,
pístnice s vnitřním závitem

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ, k dodání do 2011



příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.04 ... 16 "
průměr pístu	4 "
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	dvojčinný
konec pístnice	vnitřní závít
provozní tlak	8.7 ... 145 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-4 ... 176 °F
energie nárazu v koncových polohách	0.7376 J
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	993 lbf
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	1,059 lbf
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	21.658 oz
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	6.243 oz
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	98.66 oz
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	1.34 oz
připojení pneumatiky	NPT1/4-18
provozní tlak [psi]	8.7 ... 145 psi
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvárění
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tvárění