

# kompaktní válec AEVUZ-2"- -A-P-A

č. dílu: 160636

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,  
Pístnice s vnějším závitem.

Matice pro závit na pístnici je součástí dodávky.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



příklad zobrazení

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.2 ... 1 "
průměr pístu	2"
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	jednočinný tažný
konec pístnice	vnější závit
provozní tlak	11.6 ... 145 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-4 ... 176 °F
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	999 N
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	112 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	16 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	560 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	107 g
připojení pneumatiky	NPT1/8-27
provozní tlak [psi]	11.6 ... 145 psi
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření