

# kompaktní válec AEVULQ-1"- -A-P-A

č. dílu: 160651


FESTO

pro bezdotykové snímání poloh. Proti pootočení zajištěná čtyřhranná pístnice. Pístnice s vnějším závitem.

Matice pro závit na pístnici je součástí dodávky.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.2 ... 1 "
průměr pístu	1 "
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	jednočinný tlačný
konec pístnice	vnější závit
pojištění proti pootočení/vedení	čtyřhranná pístnice
provozní tlak	14.5 ... 145 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-4 ... 176 °F
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	269 N
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	26 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	6 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	180 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	59 g
připojení pneumatiky	UNF10-32
provozní tlak [psi]	14.5 ... 145 psi
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření