


kompaktní válec AEVULQZ-3/4"- -P-A

č. dílu: 160659

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh. Proti pootočení zajištěná čtyřhranná pístnice. Na konci pístnice vnitřní závit.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.2 ... 1 "
průměr pístu	3/4"
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	jednočinný tažný
konec pístnice	vnitřní závit
pojištění proti pootočení/vedení	čtyřhranná pístnice
provozní tlak	14.5 ... 145 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-4 ... 176 °F
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	123 N
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	20 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	6 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	149 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	177 g
připojení pneumatiky	UNF10-32
provozní tlak [psi]	14.5 ... 145 psi
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření