


válce dle norem CRDSNU-20- -P-A

č. dílu: 160882

FESTO

odolný korozi,
dle DIN ISO 6432, pro bezdotykové snímání poloh, provedení combi s
pružnými dorazy.

příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 320 mm
průměr pístu	20 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 6432
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvočinný
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	4
okolní teplota	-20 ... 80 °C
povolení	Germanischer Lloyd
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	158 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	188 N
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	7.2 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	320 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: s vnějším závitem
připojení pneumatiky	G1/8
informace o materiálu víka	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel