



rozbočovací modul PMBL-186-HP3-H

č. dílu: 1609073

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost DN	54
řada	L
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak v Mpa	0 ... 5 MPa
provozní tlak	0 ... 50 bar
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	předpis UK pro tlaková zařízení
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
připojení pneumatiky 3	G1
připojení pneumatiky 4	G1
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění