


# skládaná přísavka VASB-8-M5-SI

č. dílu: 160992

FESTO

Těsnicí kroužek není obsažen v dodávce.  
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2 mm
průměr přísavky	8 mm
účinný průměr přísavky	5.5 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, měch 1,5násobný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-40 ... 200 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	1.6 N
hmotnost výrobku	2 g
upevňovací závit	M5
upevnění přísavky	M5
připojení vakua	M5
tvrdost Shore	60 +/- 5
informace o materiálu závitové části	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu přísavky	VMQ (silikon)