


ruční šoupátko VBOH-32-M5

č. dílu: 1609969

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 impulsní
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
typ ovládání	ruční
typ upevnění	instalace vedení našroubovatelný
normální jmenovitý průtok	236 l/min
jmenovitá světlost	3.6 mm
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 1.2 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 12 bar
okolní teplota	-10 ... 80 °C
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
rozměr rastru	17 mm
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
konstrukce	posuvník dutinek
typ řízení	přímo
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-10 ... 80 °C
ovládací síla	14 N
hmotnost výrobku	8 g
materiál šroubovacích čepů	tvárná slitina hliníku, eloxováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR