



# pneumatický ventil

## VL-5/2-D-02

č. dílu: 161081

FESTO

ventil 5/2, pneumaticky ovládaný, s návratem do základní polohy pružinou  
výběhový typ, k dodání do 2009



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládní	pneumatický
stavební šířka	18 mm
normální jmenovitý průtok	500 l/min
provozní tlak	2 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	pneumatická pružina
povolení	Germanischer Lloyd
jmenovitá světlost	6 mm
rozměr rastru	19 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princíp těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	VDMA 24563
pomocné ruční ovládní	žádný
typ řízení	přímo
napájení řídicím tlakem	vnitřní
směr proudění	nelze obrátit
řídící tlak	2 ... 10 bar
vypínací čas	20 ms
spínací čas	11 ms
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-10 ... 60 °C
řídící médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	120 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 2	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 3	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 4	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 5	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek