


řadová připojovací deska NAW-1/8-02-VDMA-VL

č. dílu: 161111

FESTO

Boční přívody.



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	18 mm
podle normy	ISO 15407-1
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	130 g
připojení řídicího tlaku 12	M5
připojení řídicího tlaku 14	M5
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 4	G1/8
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek