


**vedení enkodéru**  
**NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V4**  
č. dílu: 1617287

**FESTO**



## katalogový list

| parametr                                         | hodnota                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| vlastnost vedení                                 | pro energetické řetězy                                             |
| stupeň krytí                                     | IP65                                                               |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -40 ... 75 °C                                                      |
| okolní teplota                                   | -50 ... 80 °C                                                      |
| min. poloměr ohybu kabelu                        | 100 mm                                                             |
| struktura kabelu                                 | stíněno<br>3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| průměr kabelu                                    | 8.2 mm                                                             |
| délka kabelu                                     | 15 m                                                               |
| upozornění k materiálu                           | ve shodě s RoHS                                                    |
| informace o materiálu pláště kabelu              | TPE-U(PUR)                                                         |