



zpětný ventil HGL-M5

č. dílu: 161779

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.
výběhový typ, k dodání do 2006



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	odblokovatelná jednosměrná funkce
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok	108 l/min
provozní tlak	0.5 ... 10 bar
provozní médium	vysušený filtrovaný vzduch vysušený, filtrovaný a mazaný stlačený vzduch
okolní teplota	-10 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	zinkový tlakový odlitek
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	20 g
připojení řídicího tlaku 21	M5
informace o materiálu závitové části	ocel
informace o materiálu těsnění	NBR