


přímočarý pohon DGP-50- -PPV-A-B

č. dílu: 161783

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, s tvarově uzavřeným spojením mezi pístem a unášečem a oboustranným nastavitelným tlumením v koncových polohách.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 3,000 mm
průměr pístu	50 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
montážní poloha	libovol.
vedení	základní vedení
princíp unášeče	mechanický přenos síly (drážka)
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1.5 ... 8 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	30 mm
příčný moment M_x (graf)	7 Nm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	1,178 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	1,178 N
pohybující se hmotnost	1,050 g
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	1,050 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	5,880 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	111 g
alternativní připojení	viz výkres výrobku
připojení pneumatiky	G1/4
informace o materiálu víka	hliníkový odlitek potažený
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník eloxovaný