

# kyvná příruba SZF-25

č. dílu: 161820

FESTO

pro ploché válce DZF.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	30 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál ložiska	plast
materiál šroubů	ocel, pozink.