

# elektromagnetický ventil MN2H-5/2-D-01-S-230AC

č. dílu: 161895

FESTO

podle ISO 15407-1, s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládním, bez zásuvky.

výběhový typ, k dodání do 2009



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládní	elektrický
stavební šířka	26 mm
normální jmenovitý průtok	1,000 l/min
provozní tlak	-0,9 ... 16 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	pneumatická pružina
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	8 mm
rozměr rastru	27 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 15407-1 VDMA 24563
pomocné ruční ovládní	s příslušenstvím, aretace
typ řízení	nepřímo řízené
napájení řídicím tlakem	vně
směr proudění	reversibilní
řídicí tlak	2 ... 10 bar
vypínací čas	43 ms
spínací čas	31 ms
parametry cívky	230 V AC: 60 Hz, příkon při sepnutí: 2 VA
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný vakuum
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-10 ... 50 °C
řídicí médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	270 g
elektrické připojení	konektor dle DIN 43650 tvar C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1 připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 1	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1 připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 2	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1 připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 3	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1

parametr	hodnota
	připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 4	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1 připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 5	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1 připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek