

# rozbočovací modul FRM-H-1-D-MAXI

č. dílu: 162795

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

rozdělovač vzduchu s čtyřmi přívody, držák přídatných modulů

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak	0,25 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2	12,300 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	776 g
připojení pneumatiky 1	G1
připojení pneumatiky 2	G1
připojení pneumatiky 3	G3/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek