

# jemný filtr LFMB-1-H-A

č. dílu: 162820

FESTO

s filtrační vložkou 1 µm, kovový ochranný koš.  
výběhový typ, k dodání do 2008



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	1 µm
účinnost filtrace	99.9999 %
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	filtr z vláken
ukazatel diferenciálního tlaku	manometer
vstupní tlak 1	0 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	5,200 l/min
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 µm
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	1.5 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m <sup>3</sup>
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1
připojení pneumatiky 2	G1
informace o materiálu filtru	borsilikátové vlákno
informace o materiálu pouzdra	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	zinkový tlakový odlitek